

LEGENDA LINEE									
NUOVO QUADRO COMPOSTAGGIO									
Utenza	Segla cavo	Distribuzione	Designazione	Lungh. (m)	Sez. Fase	Sez. Neutro	Sez. PE		
ILLUMINAZIONE ORDINARIA									
Locale Quadri	-WC3.2.1	L+N+PE	FG16OR16	20	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Avancorpo OV EST	-WC3.2.2	L+N+PE	FG16OR16	200	1x10	1x10	1x10		
Avancorpo EST1	-WC3.2.3	L+N+PE	FG16OR16	120	1x6	1x6	1x6		
Avancorpo EST2	-WC3.2.4	L+N+PE	FG16OR16	70	1x2,5	1x2,5	1x2,5		
Fabb.MVS-Linea1	-WC3.2.5	L+N+PE	FG16OR16	200	1x25	1x25	1x16		
Fabb.MVS-Linea2	-WC3.2.6	L+N+PE	FG16OR16	200	1x25	1x25	1x16		
Fabb.MVS-Linea3	-WC3.2.7	L+N+PE	FG16OR16	200	1x25	1x25	1x16		
Fabb.MVS-Linea4	-WC3.2.8	L+N+PE	FG16OR16	200	1x25	1x25	1x16		
Fabb.MVS-Linea5	-WC3.2.9	L+N+PE	FG16OR16	200	1x25	1x25	1x16		
Fabb.MVS-Linea6	-WC3.2.10	L+N+PE	FG16OR16	200	1x25	1x25	1x16		
Fabb.MVS-Linea7	-WC3.2.11	L+N+PE	FG16OR16	200	1x25	1x25	1x16		
Fari esterni-Linea1	-WC3.2.12	L+N+PE	FG16OR16	150	1x6	1x6	1x6		
Fari esterni-Linea2	-WC3.2.13	L+N+PE	FG16OR16	80	1x4	1x4	1x4		
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA									
Locale Quadri	-WC3.2.14	L+N+PE	FG16OR16	20	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Avancorpo OV EST	-WC3.2.15	L+N+PE	FG16OR16	200	1x4	1x4	1x4		
Avancorpo EST	-WC3.2.16	L+N+PE	FG16OR16	120	1x2,5	1x2,5	1x2,5		
Fabb.MVS-Linea1	-WC3.2.17	L+N+PE	FG16OR16	200	1x25	1x25	1x16		
Fabb.MVS-Linea2	-WC3.2.18	L+N+PE	FG16OR16	200	1x4	1x4	1x4		
IMPIANTO FM (QUADRI MULTIRIPRESE)									
Locale Quadri	-WC3.2.19	L+N+PE	FG16OR16	20	1x2,5	1x2,5	1x2,5		
Avancorpo OV EST	-WC3.2.20	L+N+PE	FG16OR16	200	1x25	1x25	1x16		
Avancorpo EST	-WC3.2.21	L+N+PE	FG16OR16	120	1x16	1x16	1x16		
Fabb.MVS-Linea1	-WC3.2.22	L+N+PE	FG16OR16	200	1x25	1x25	1x16		
Fabb.MVS-Linea2	-WC3.2.23	L+N+PE	FG16OR16	200	1x25	1x25	1x16		
Fabb.MVS-Linea3	-WC3.2.24	L+N+PE	FG16OR16	200	1x25	1x25	1x16		
Fabb.MVS-Linea4	-WC3.2.25	L+N+PE	FG16OR16	200	1x25	1x25	1x16		

AUMENTAZIONE QUADRI DI BORDO MACCHINA									
Q.TRIT	-WC3.1.6	3L+N+PE	FG16R16	110	1x120	1x70	1x70		
Q.MISC.	-WC3.1.7	3L+N+PE	FG16R16	75	1x70	1x35	1x35		
Q.FM.01	-WC3.1.8	3L+N+PE	FG16R16	125	1x35	1x16	1x16		
Q.FM.02	-WC3.1.9	3L+N+PE	FG16R16	70	1x35	1x16	1x16		
Q.AUT.01	-WC3.1.10	3L+N+PE	FG16R16	55	1x6	1x6	1x6		
Q.BIO.01	-WC3.1.11	3L+N+PE	FG16R16	65	1x35	1x16	1x16		
Q.BIO.02	-WC3.1.12	3L+N+PE	FG16R16	100	1x35	1x16	1x16		
Q.BIO.03	-WC3.1.13	3L+N+PE	FG16R16	105	1x35	1x16	1x16		
Q.BIO.04	-WC3.1.14	3L+N+PE	FG16R16	110	1x35	1x16	1x16		
Q.TLC	-WC3.1.15	3L+N+PE	FG16OR16	10	1x6	1x6	1x6		

AVIATORI APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE									
TRAM.01	-WC3.1.16	3L+PE	FG16OR16	90	1x10		1x10		
NS.03	-WC3.1.17	3L+PE	FG16OR16	90	1x2,5		1x2,5		
DEF.01	-WC3.1.18	3L+PE	FG16OR16	90	1x2,5		1x2,5		
VVB.01	-WC3.1.19	3L+PE	FG16OR16	90	1x10		1x10		
NS.04	-WC3.1.20	3L+PE	FG16OR16	80	1x1,5		1x1,5		
NS.05	-WC3.1.21	3L+PE	FG16OR16	90	1x1,5		1x1,5		
NS.06	-WC3.1.22	3L+PE	FG16OR16	90	1x1,5		1x1,5		
NS.07	-WC3.1.23	3L+PE	FG16OR16	90	1x1,5		1x1,5		
EP.01	-WC3.1.24	3L+PE	FG16OR16	15	1x1,5		1x1,5		
EP.02	-WC3.1.25	3L+PE	FG16OR16	125	1x2,5		1x2,5		
EV.01	-WC3.1.26	L+N+PE	FG16OR16	65	1x1,5		1x1,5		
EV.02	-WC3.1.27	L+N+PE	FG16OR16	70	1x1,5		1x1,5		
EV.03	-WC3.1.28	L+N+PE	FG16OR16	75	1x1,5		1x1,5		
EV.04	-WC3.1.29	L+N+PE	FG16OR16	80	1x1,5		1x1,5		
VENT.08	-WC3.1.30	3L+PE	FG16R16	130	1x50		1x25		
SR.13	-WC3.1.31	L+N+PE	FG16OR16	125	1x2,5		1x2,5		
SR.14	-WC3.1.32	L+N+PE	FG16OR16	140	1x2,5		1x2,5		
SR.15	-WC3.1.33	L+N+PE	FG16OR16	145	1x2,5		1x2,5		
SR.16	-WC3.1.34	L+N+PE	FG16OR16	150	1x2,5		1x2,5		
SR.17	-WC3.1.35	L+N+PE	FG16OR16	155	1x2,5		1x2,5		
SR.18	-WC3.1.36	L+N+PE	FG16OR16	160	1x2,5		1x2,5		
SR.19	-WC3.1.37	L+N+PE	FG16OR16	160	1x2,5		1x2,5		
STF.01	-WC3.1.38	L+N+PE	FG16OR16	150	1x2,5		1x2,5		
STF.02	-WC3.1.39	L+N+PE	FG16OR16	150	1x2,5		1x2,5		
POR.01	-WC3.1.40	3L+PE	FG16OR16	120	1x1,5		1x1,5		
POR.02	-WC3.1.41	3L+PE	FG16OR16	120	1x1,5		1x1,5		
POR.03	-WC3.1.42	3L+PE	FG16OR16	120	1x1,5		1x1,5		
POR.04	-WC3.1.43	3L+PE	FG16OR16	80	1x1,5		1x1,5		
POR.05	-WC3.1.44	3L+PE	FG16OR16	100	1x1,5		1x1,5		
POR.06	-WC3.1.45	3L+PE	FG16OR16	110	1x1,5		1x1,5		
EK.01	-WC3.1.46	3L+PE	FG16OR16	55	1x1,5		1x1,5		

NUOVO QUADRO BIOCELLA N°1									
Utenza	Segla cavo	Distribuzione	Designazione	Lungh. [m]	Sez. Fase	Sez. Neutro	Sez. PE		
Illuminazione	-WC9.1.3	L+N+PE	FG16OR16	30	1x2,5	1x2,5	1x2,5		
Ill.azione emergenza	-WC9.1.4	L+N+PE	FG16OR16	30	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
VENT.04	-WC9.1.5	3L+PE	FG16R16	10	1x10		1x10		
POR.BIO.01	-WC9.1.6	3L+PE	FG16OR16	35	1x2,5		1x2,5		
SR.01	-WC9.1.7	L+N+PE	FG16OR16	20	1x2,5		1x2,5		
SR.02	-WC9.1.8	L+N+PE	FG16OR16	20	1x2,5		1x2,5		
SR.03	-WC9.1.9	L+N+PE	FG16OR16	20	1x2,5		1x2,5		
Sonda Temp.1	-WC9.2.1	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda Temp.2	-WC9.2.2	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda Temp.3	-WC9.2.3	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda Temp.4	-WC9.2.4	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda Temp.5	-WC9.2.5	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda Temp.6	-WC9.2.6	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda Temp.25	-WC9.2.7	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda DP1	-WC9.2.8	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda PT1	-WC9.2.9	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Mis. Portata aria	-WC9.2.10	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda O2	-WC9.2.11	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda URH	-WC9.2.12	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		

NUOVO QUADRO BIOCELLA N°2									
Utenza	Segla cavo	Distribuzione	Designazione	Lungh. [m]	Sez. Fase	Sez. Neutro	Sez. PE		
Illuminazione	-WC10.1.3	L+N+PE	FG16OR16	30	1x2,5	1x2,5	1x2,5		
Ill.azione emergenza	-WC10.1.4	L+N+PE	FG16OR16	30	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
VENT.05	-WC10.1.5	3L+PE	FG16R16	10	1x10		1x10		
POR.BIO.02	-WC10.1.6	3L+PE	FG16OR16	35	1x2,5		1x2,5		
SR.04	-WC10.1.7	L+N+PE	FG16OR16	20	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
SR.05	-WC10.1.8	L+N+PE	FG16OR16	20	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
SR.06	-WC10.1.9	L+N+PE	FG16OR16	20	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda Temp.7	-WC10.2.1	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda Temp.8	-WC10.2.2	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda Temp.9	-WC10.2.3	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda Temp.10	-WC10.2.4	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda Temp.11	-WC10.2.5	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda Temp.12	-WC10.2.6	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda Temp.26	-WC10.2.7	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda DP2	-WC10.2.8	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda PT2	-WC10.2.9	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Mis. Portata aria	-WC10.2.10	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda O2	-WC10.2.11	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		
Sonda URH	-WC10.2.12	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5		

Utenza	Segla cavo	Distribuzione	Designazione	Lungh. [m]	Sez. Fase	Sez. Neutro	Sez. PE
Illuminazione	-WC11.1.3	L+N+PE	FG16OR16	30	1x2,5		1x2,5
Ill.azione emergenza	-WC11.1.4	L+N+PE	FG16OR16	30	1x1,5	1x1,5	1x1,5
VENT.06	-WC11.1.5	3L+PE	FG16R16	10	1x10		1x10
POR.BIO.03	-WC11.1.6	3L+PE	FG16OR16	35	1x2,5		1x2,5
SR.07	-WC11.1.7	L+N+PE	FG16OR16	20	1x1,5	1x1,5	1x1,5
SR.08	-WC11.1.8	L+N+PE	FG16OR16	20	1x1,5	1x1,5	1x1,5
SR.09	-WC11.1.9	L+N+PE	FG16OR16	20	1x1,5	1x1,5	1x1,5
Sonda Temp.13	-WC11.2.1	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5
Sonda Temp.14	-WC11.2.2	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5
Sonda Temp.15	-WC11.2.3	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5
Sonda Temp.16	-WC11.2.4	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5
Sonda Temp.17	-WC11.2.5	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5
Sonda Temp.18	-WC11.2.6	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5
Sonda Temp.27	-WC11.2.7	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5
Sonda DP3	-WC11.2.8	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5
Sonda PT3	-WC11.2.9	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5
Mis. Portata aria	-WC11.2.10	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5
Sonda O2	-WC11.2.11	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5
Sonda URH	-WC11.2.12	L+N+PE	FG16OH16	25	1x1,5	1x1,5	1x1,5